



29841404

Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 alu mat

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	87,5 - 108,0 MHz

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	70,80 mm
Breedte	70,80 mm
Diepte	46,50 mm
Inbouwdiepte	33 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede luidspreker	1 - 1 mm ²
Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²

Funcies

Met geïntegreerde DCF-klok	Ja
----------------------------	----

Opslag

Aantal geheugenplaatsen	16
-------------------------	----

Samenstelling

Type display	Digitaal
--------------	----------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Met 2 luidspreker-aansluitingen
Montagewijze	Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk Losse montage en combinatiemontage
Functie	Wekfunctie Sleeptimer-functie Aftellen Volumeregeling
Bijpost-ingang	Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Geschikt voor

S.x/B.x	
---------	--

Duurzaamheid

RECh-SVHC vrij	Ja
----------------	----