



Discontinuation: 2024-01-09 - 29846089

Radio Touch DAB+, velluto bianco polare Q.x

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Radiofrequenza di ricezione 87,5 - 108,0 MHz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 70,80 mm

Larghezza 70,80 mm

Profondità 46,50 mm

Profondità di installazione 33 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Connessione

Sezione altoparlante 1 - 1 mm²

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm²

Funzioni

Orologio con sistema DCF integrato Sì

Spazio

Numero di slots di memoria 16

Equipaggiamento

Tipo di display Digitale

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Derivazione Con 2 collegamenti altoparlante

Tipo di montaggio Fissaggio a vite tramite piastra di supporto
Installaione singola e combinata

Funzione Sveglia con funzione snooze
Sveglia
Conto alla rovescia
Regolazione volume

Ingresso unità di estensione Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì