



Discontinuation: 2024-01-09 - 29846089

Q.x Radio Touch DAB+ biały aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 87,5 - 108,0 MHz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 70,80 mm

Szerokość 70,80 mm

Głębokość 46,50 mm

Zakres głębokości wbudowania 33 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika 1 - 1 mm²

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Funkcje

Zintegrowany zegar DCF Tak

Przechowywanie

Liczba pozycji w pamięci 16

Sprzęt

Typ wyświetlacza Cyfrowy

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Z 2 przyłączami głośników

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną
Montaż pojedynczy i kombinowany

Funkcja Budzik z funkcją drzemki
Timer snu
Odliczanie
Regulacja poziomu głośności

Wejście rozszerzone Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak