



67303909

**Interrupteur va-et-vient 2 pôles 10 AX, Commande d'éclairage**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

10 A

**Installation, montage**

Montage sur

Montage encastré

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Matières**

Matière

Métal  
PVC

**Identification**

Disposition d'assemblage

Elément de base

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par serrage  
borne à vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

1

**Dimensions**

Dimensions

71 x 71 mm

Profondeur de montage

31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

35 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK05

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Textes**

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Éclairage

Éclairable avec module lampe néon  
Pour éclairage

Type de commutation

2-pôles Arrêt/Inverseur