




67303909

## Wisselschak. 2-polig 10 AX

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
|-----------|---------------------|

#### Identificatie

|               |              |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging<br>Schroefaansluiting |
|---------------|---------------------------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen               | 71 x 71 mm |
| Inbouwdiepte             | 31 mm      |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm      |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Teksten

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                     |
| Verlichting   | Te verlichten met glimlamp-element<br>Voor verlichting |
| Schakelmodus  | 2-polig uit/wissel                                     |