



289610

Elektronika domowa Elektroniczny potencjometr przyciskowo obrotowy 1-10 V

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	2 A
--------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy i obrotowy
-----------------------------	--------------------------------

Materiały

Przezroczysty	Nie
---------------	-----

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak