



289610

Impuls-draaipotentiometer 1 - 10 V, maakcontact, met soft-klik

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	2 A
--------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Materiaal

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Teksten

Verlichting	Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja