



289610

Potenciômetro rot. 1-10V, c/ soft-lock

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	2 A
---------------------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

Materiais

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	50 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Texto

Iluminação	Por exemplo, para lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogéneo de baixa tensão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim