



289610

Potenciômetro rot. 1-10V, c/ soft-lock

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea

2 A

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Botão de pressão/rotativo

Materiais

Transparente

Não

Dimensões

Altura

71 mm

Largura

71 mm

Profundidade

50 mm

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Textos

Iluminação

Por exemplo, para lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogéneo de baixa tensão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim