



30846086

Radio Touch DAB+ / Bluetooth, finitura vellutata Q.x antracite

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	87,5 - 108,0 MHz

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	46,50 mm
Profondità di installazione	33 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Connessione

Sezione altoparlante	1 - 1 mm ²
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²

Funzioni

Orologio con sistema DCF integrato	Si
------------------------------------	----

Spazio

Numero di slots di memoria	16
----------------------------	----

Equipaggiamento

Tipo di display	Digitale
-----------------	----------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Derivazione	Con 2 collegamenti altoparlante
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Installaione singola e combinata
Funzione	Sveglia con funzione snooze Sveglia Conto alla rovescia Regolazione volume
Ingresso unità di estensione	Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto

Adatto per

Q.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si