



30846086

## Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt aksamit

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Częstotliwość                      | 50 - 60 Hz       |
| Częstotliwość odbiornika radiowego | 87,5 - 108,0 MHz |

#### Materiały

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kolor                   | Antracyt    |
| Kod RAL                 | 7021        |
| Wykończenie powierzchni | Mat         |
| Obróbka                 | Lakierowany |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 70,80 mm |
| Szerokość                    | 70,80 mm |
| Głębokość                    | 46,50 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 33 mm    |

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Rodzaj połączenia

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Przekrój poprzeczny głośnika | 1 - 1 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój przewodu            | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

#### Funkcje

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Zintegrowany zegar DCF | Tak |
|------------------------|-----|

#### Przechowywanie

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Liczba pozycji w pamięci | 16 |
|--------------------------|----|

#### Sprzęt

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
|------------------|---------|

#### Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ połączenia      | Z zaciskami śrubowymi                                                              |
| Rozgałęzienie       | Z 2 przyłączami głośników                                                          |
| Montaż              | Śruba mocująca poprzez płytkę nośną<br>Montaż pojedynczy i kombinowany             |
| Funkcja             | Budzik z funkcją drzemki<br>Timer snu<br>Odliczanie<br>Regulacja poziomu głośności |
| Wejście rozszerzone | Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania                          |

#### Odpowiednie do

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |