




EE810



Détecteur de présence 360° 1 canal, en saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence

Réglages

Plage de temporisation	1 - 30 Min
------------------------	------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1200 lx
---------------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	100 mm
Hauteur de montage recommandée	2.5 - 3.5 m

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Matière

Couleur	Blanc
Matière	Plastique

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Textes

Fonction	Avec communication entre appareils individuels en parallèle (formation d'un système de détecteurs)
Mode de montage	Pour montage en plafond (également sur boîte à encastrer 60)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----