



10962045

R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, preto

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	26 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Textos

Impressão	Símbolo “Interruptor de 3 níveis”
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim