



XEV1K11T2



**witty start 11/22kW 3F T2 com chave**

**Características técnicas**

**Potência**

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	11 - 22 kW

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Alimentação**

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

**Conetividade**

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

**Funções**

Com gestão de carga	Não
---------------------	-----

**Equipamento**

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
------------------------	---------

**Dimensões**

Dimensões	553.50 x 237 mm
Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Profundidade	173 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

**Materiais**

Material	Plástico
----------	----------