



28846084

Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker Q.x, stříbrná

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|-----------------|-------------|
| Provozní napětí | 230 - 230 V |
|-----------------|-------------|

Frekvence

| | |
|----------------------------|------------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
| Frekvence rádiového příjmu | 87,5 - 108,0 MHz |

Materiál

| | |
|------------------|----------|
| Barva | Hliník |
| Kód RAL | 9006 |
| Povrchová úprava | Sametový |
| Povrch | Lakované |

Rozměry

| | |
|-------------------|----------|
| Výška | 70,80 mm |
| Šířka | 70,80 mm |
| Hloubka | 46,50 mm |
| Vestavěná hloubka | 33 mm |

Konektivita

| | |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

Připojení

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Průřez reproduktoru | 1,50 - 1,50 mm ² |
| Průřez vodiče | 2,50 - 2,50 mm ² |

Funkce

| | |
|------------------------|-----|
| Integrované hodiny DCF | Ano |
|------------------------|-----|

Vybavení

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Provedení ovládacího panelu | Digitální |
|-----------------------------|-----------|

Texty

| | |
|----------------------------|--|
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |
| Spojka | S přípojkami pro 2 reproduktory |
| Způsob montáže | Pro přišroubování |
| Funkce | Budík s funkcí opakovaného buzení Časovač spánku Odpočítávání Ovládání hlasitosti |
| Vstup rozšiřující jednotky | Vstup pro samostatné zapnutí a vypnutí |