



3046

Otočný prepínač striedavý, řazení 6, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá/žlutá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdrem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Rozměry

Rozměry 75 x 75 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP66

Architektura

Řídící/ovládací prvek Krátká otočná rukojeť

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení Spínač/prepínač