



2995

Bew.meld. wandinbouw (1,1 m), 2-draads (max. 200 W)

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	180 - 180
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

Instellingen

Minimale inschakelduur	180 s
------------------------	-------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaar	Ja

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	70,90 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
Materiaal	Metaal Kunststof

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Teksten

Functie	Met uitschakelvoorwaarschuwing (uitschakelbaar) Niet geschikt voor installatie van trappenhuisverlichting Alleen als apart element inzetbaar
---------	--

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	10 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m