



2995

**Kompaktní čidlo pohybu pro výšku 1,1 m (2-vodičové)**

**Technické vlastnosti**

**Detekce**

Typ senzoru	Detektor pohybu
Úhel záběru	180 - 180

**Nastavení**

Minimální pracovní cyklus	180 s
---------------------------	-------

**Osvětlení**

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

**Nastavení**

Nastavitelný jas odezvy	Ano
Nastavitelná citlivost odezvy	Ano

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Rozměry**

Šířka	70,90 mm
Vestavěná hloubka	32 mm
Instalační výška	1,10 - 1,10 m

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Materiál**

Barva	Polární bílá
Materiál	Kov Umělá hmota

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Texty**

Funkce	S upozorněním na předčasné vypnutí ( lze deaktivovat ) Nevhodné pro instalaci schodišťových spínačů Použitelné pouze jako samostatný přístroj
--------	---

**Dosahová vzdálenost**

Maximální rozsah přenosu čelně	10 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m