



2995

Rörelsevaksins PIR 2-tråd S.1 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	180 - 180
Typ av sensor	Rörelsedetektor

Inställningar

Minimal arbetscykel	180 s
---------------------	-------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000 lx
------------------------------	-------------

Inställningar

Responsljusstyrkan justerbar	Ja
Svarsvärde justerbar känslighet	Ja

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Bredd	70,90 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Installationshöjd	1,10 - 1,10 m

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Material

Färg	Vit
Material	Metall Plast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Text

Funktion	Med förvarning för avstängning (kan deaktiveras) Inte lämplig för installation som trappbrytare Kan endast användas som enskild enhet
----------	---

Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	10 m
Max. sändningslängd, åt sidorna	6 m