




2996

Senzor pokreta kompakt sa relejnim kontaktom 1,1m (3 žice)

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	180 - 180
Vrsta senzora	Senzor pokreta

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Širina	70,90 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Materijal	Metal Plastika

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Tekst

Funkcija	Sa predupozorenjem za isključivanje (može se deaktivirati) Nije prikladno za ugradnju stubišnih prekidača Može se koristiti samo kao zasebna jedinica
----------	---