



2996

## Kompaktní čidlo pohybu pro výšku 1,1 m (3-vodičové)

### Technické vlastnosti

#### Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Úhel záběru	180 - 180

#### Nastavení

Minimální pracovní cyklus	180 s
---------------------------	-------

#### Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

#### Nastavení

Nastavitelný jas odezvy	Ano
Nastavitelná citlivost odezvy	Ano

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Rozměry

Šířka	70,90 mm
Vestavěná hloubka	32 mm
Instalační výška	1,10 - 1,10 m

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Materiál

Barva	Polární bílá
Materiál	Kov Umělá hmota

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

#### Texty

Funkce	S upozorněním na předčasné vypnutí (lze deaktivovat) Nevhodné pro instalaci schodišťových spínačů Použitelné pouze jako samostatný přístroj
--------	---

#### Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	10 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m