




VA603NWH



Volta.Hybrid: щит з/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	3
-----------------	---

Кількість рядів щита	5
----------------------	---

Ємність

Кількість модулів	36
-------------------	----

Кількість півмодулів терміналів на рейці	72
--	----

Розміри

Висота	765 mm
--------	--------

Ширина	305 mm
--------	--------

Глибина	96,50 mm
---------	----------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
-----------------------------------	------

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----