



75261675



**KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker K.1/K.5, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Aanbevolen montagehoogte	2,20 - 2,20 m
Installatiehoogte	2,20 - 2,20 m

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS
Minimale inschakelduur	0,13 s

**Functies**

Maximale bedrijfscyclus	18360 min
-------------------------	-----------

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

**Leveringsomvang**

Inclusief busaankoppelaar	Nee
---------------------------	-----

**Detectie**

Detectiehoek	180 - 180
Reikwijdte hoek horizontaal	0 - 180

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Materiaal**

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

**Teksten**

Functie	Functionies voor verlichtingsmodus: schakelen, indicator en lichtscène opvragen Instelbare blokkeerfunctie
---------	---