


75040003



Busaankopelaar plus KNX, inbouw

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 21,80 mm

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja