



EUM100



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Ενεργοποίηση

Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης 10 s

Διαστάσεις

Ύψος 87 mm

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 65 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι