



EUM100



Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid 10 s

Dimensioner

Höjd 87 mm

Bredd 17,50 mm

Djup 65 mm

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja