




EUM100



Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid	10 s
-------------------------------	------

Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	65 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja