



EUP100



Przełącznik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy 1xNO/NC

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	87 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	65 mm

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak