



3142

Draaischak. 2-polig, met controleverl. Isopanzer IP66

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Afmetingen

Afmetingen	81.60 x 75 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP66
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
-------------------	-------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	2-polig