



75644001



Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 4-struki, komfor, PŽ, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 4

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon Ne

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Rasvjeta

LED kontrola Da

Materijali

Boja Svijetlo siva

RAL kod 7035

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Kabal

Dužina kabla 0,25 m

Napon

Ulazni napon 5 - 5 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja AC/DC

Dimenzije

Dužina 43 mm

Visina 15,50 mm

Tekst

Vrsta veze Sa fabrički montiranim kablom

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da