



EUM200



### Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 3N, 400/230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Déclenchements

Temporisation maximum admissible 30 s

##### Installation, montage

Montage Rail DIN

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.20 W

##### Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 65 mm

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui