



EUM200



Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 55 °C

Température de stockage/transport

-25 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 4 mm²

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

3N, 400/230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Déclenchements

Temporisation maximum admissible

30 s

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1.20 W

Dimensions

Hauteur

87 mm

Largeur

35 mm

Profondeur

65 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui