



EUM200



Relé controle tensão + fases, 2 canais

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	2.5 - 4 mm ²

Alimentação

Tensão de alimentação	3N, 400/230 V
-----------------------	---------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Disparo

Tempo de atraso máx. permitido	30 s
--------------------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Potência

Potência total dissipada em IN	1,20 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	87 mm
Largura	35 mm
Profundidade	65 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim