



EUM200



Relé controle tensão + fases, 2 canais

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-25 - 70 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

1.5 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido

2.5 - 4 mm²

Power supply

Tensão de alimentação

3N, 400/230 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Disparo

Tempo de atraso máx. permitido

30 s

Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN

1,20 W

Dimensões

Altura

87 mm

Largura

35 mm

Profundidade

65 mm

Sustentabilidade

Livre de halógenio

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim