



EUM200



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 2 ΕΞΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 55 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -25 - 70 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 2.5 - 4 mm²

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 3N, 400/230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Ενεργοποίηση

Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης 30 s

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 1,20 W

Διαστάσεις

Ύψος 87 mm

Πλάτος 35 mm

Βάθος 65 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι