



EUM200



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 2 ΕΞΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 70 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	2.5 - 4 mm ²

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	3N, 400/230 V
------------------	---------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Ενεργοποίηση

Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης	30 s
--	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	1,20 W
--	--------

Διαστάσεις

Ύψος	87 mm
Πλάτος	35 mm
Βάθος	65 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Nai
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Nai
Συμμόρφωση RoHS	Nai