



EUM200



Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakter

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 4 mm ²

Strömförsörjning

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid	30 s
-------------------------------	------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	35 mm
Djup	65 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja