



EUM200



Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 2 перекид.контакт

### Технічні характеристики

#### Ємність

Кількість модулів 2

#### Умови використання

Робоча температура -25 - 55 °C

Температура зберігання / транспортування -25 - 70 °C

#### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Поперечний переріз жорсткого провідника 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Електроживлення

Напруга живлення 3P, 400/230 В

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Спрацьовування

Максимально допустимий час затримки вимикання 30 s

#### Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 1,20 W

#### Розміри

Висота 87 mm

Ширина 35 mm

Глибина 65 mm

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так