



75261559



IP20

KNX-bew.meld. comfort (1,1 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
Minimale inschakelduur	0,13 s

Funcities

Maximale bedrijfscyclus	18360 min
-------------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Nee
---------------------------	-----

Detectie

Detectiehoek	180 - 180
Reikwijdte hoek horizontaal	0 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Teksten

Functie	Funcities voor verlichtingsmodus: schakelen, indicator en lichtscène opvragen Instelbare blokkeerfunctie
---------	---