

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	16
-----------------	----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Ja
--------------------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
--------------------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Ja
---------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Ingangsspanning	8 - 30 V
-----------------	----------

Type voeding	DC
--------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----