



75261159



IP20



KNX-bew.meld. (1,1 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
Minimale inschakelduur	0,13 s

##### Functies

Maximale bedrijfscyclus	9120 min
-------------------------	----------

##### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

##### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Nee
---------------------------	-----

##### Detectie

Detectiehoek	180 - 180
Reikwijdte hoek horizontaal	0 - 180

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

##### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

##### Teksten

Functie	Instelbare blokkeerfunctie
---------	----------------------------

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja