



EUU100



**Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 1 contact inverseur**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Alimentation électrique**

Tension d'alimentation	3N, 400/230 V
------------------------	---------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Déclenchements**

Temporisation maximum admissible	0.20 s
----------------------------------	--------

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0.60 W
-----------------------------------	--------

**Dimensions**

Hauteur	87 mm
Largeur	17.50 mm
Profondeur	65 mm

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui