



Euu100



## Underspanningsrelä 1P/3P+N 1 växlandekontakt

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

#### Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Strömförsörjning

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid	0,20 s
-------------------------------	--------

#### Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,60 W
--	--------

#### Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	65 mm

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja