



EUU100



Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	2.5 - 4 mm ²

Електроживлення

Напруга живлення	3P, 400/230 В
------------------	---------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Спрацьовування

Максимально допустимий час затримки вимикання	0,20 s
---	--------

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W
--	--------

Розміри

Висота	87 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	65 mm

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так