



EUU100



Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C
--	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 2.5 mm ²
--	---------------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	2.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Спрацьовування

Максимально допустимий час затримки вимикання	0,20 s
---	--------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W
--	--------

Розміри

Висота	87 mm
--------	-------

Ширина	17,50 mm
--------	----------

Глибина	65 mm
---------	-------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----