



4568



## RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (4-polig)

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	16 - 16 MHz
------------------------	-------------

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

#### Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Spanning

Nominale spanning	125 V
-------------------	-------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
--------------	-------

#### Teksten

Uitgang	Met 45° uitgang
---------	-----------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Categorie/poorten	Cat.3
-------------------	-------

Beveiliging	Nee
-------------	-----

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----