




75144226



IP20

Tastsensor, 4-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte	23,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	27 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	34,40 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Softfinish

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
Beveiliging	Met demontagebeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja