



SP936

Inductiespoel voor SP120, 35 A

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	5 - 5 NM

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U _e	500 - 500 V
----------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
---------------------	-------------