



387700

1930/Gls/Plzz - inverSOR rotativo

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Material

Duroplastic

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

32 mm

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Botão de giro curto

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Illuminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Inversor de grupo