




EUD100



Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afschakeling

Max. toegestane vertragingstijd	10 s
---------------------------------	------

Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja